

**Garant**
**Fresa rotativa Z9 – molto grossa (non ferrosi/Al), HM, Modello: L1020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540709 L1020
GTIN	4045197522566
Classe articolo	51D

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma conica tonda** (KEL).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Conica tonda

Ø testa: 10 mm

Lunghezza della testina: 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 6 mm

**Descrizione tecnica**

Sigla della dentatura	Z9
Descrizione della forma	Conica tonda
Forma	L1020
Ø Testa	10 mm
Lunghezza complessiva	60 mm

Grado di finezza della dentatura	molto grossa (non ferrosi / Al)
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		