



## Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus, Ø × Lunghezza complessiva: 10X160mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789050 10X160
GTIN	4002395366835
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. Punta piegata più affilata:

foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull'acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.

La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all'applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Testa in metallo duro saldato, a 4 taglienti.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l'asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

### Descrizione tecnica

Ø	10 mm
Lunghezza elica	100 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus

Tipo di prodotto

Punta per pietra