



Fresa per sgrossatura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201304 20
GTIN	4045197862686
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 2

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HE con h6

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_c : 26 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Ø codolo D_s : 20 mm

Forma del codolo: HB

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,15 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Numero denti Z	2
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	e8

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2	0,1 mm
Ø tagliente D_c	20 mm
Lunghezza taglienti L_c	26 mm
Forma del codolo	HB
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Ø codolo D_s	20 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Servizi

Imbocco del codolo per mandrino portautensili a calettare con funzione di sicurezza Ø Codolo utensile 20 mm	SZ2025 20
---	-----------