

**Garant****Fresa per sgrossatura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	201308 16
GTIN	4045197863447
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:**Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Migliore rivestimento per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

**Nota:****Prodotto più recente per n. art. 201630 e 201522.****Descrizione tecnica**

Numero denti Z	2
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	15,7 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	44 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,4 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Forma del codolo	HB
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm

Ø Codolo $D_s$	16 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	idoneo
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo