

Garant
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 0,8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202260 0,8
GTIN	4045197863614
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Codolo simile a **DIN 6535 HB**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Risparmiate i costi di riaffilatura:

infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d'usura, piuttosto che riaffilarle.

Descrizione tecnica

Forma del codolo	HA
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,003 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Codolo	Codolo cilindrico con h6
Lunghezza complessiva L	38 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,003 mm
Numero denti Z	3
Lunghezza taglienti L_c	2 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Codolo D_s	3 mm
Ø Tagliente D_c	0,8 mm
Angolo dell'elica	30 grado

Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Aria

idoneo