



Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725335 160
GTIN	4003773018155
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).

Pinza cromata, manici rivestiti in plastica, **isolata**.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	isolati
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente