

Garant**Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15°, KW, Lunghezza complessiva: 160mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725500 160
GTIN	4045197166401
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.

Testa piegata a 15°. La vite di arresto regolabile riduce l'usura dei taglienti.

Uso:

Per taglio raso di plastica (**non adatti per metallo**).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Sfaccettatura	senza testimone
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	lucidato
Testata	piegato a 15°
Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	sì

Per materie plastiche	sì
Vite di arresto regolabile	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

Molla per tronchese a tagliente laterale per plastica Modello 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------