

**Tronchese a tagliente centrale, Lunghezza complessiva: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	725800 250
GTIN	4003773034070
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

Con testa particolarmente robusta e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 64 HRC. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

**Vantaggi:**

Lo sforzo è minore rispetto ai tronchesi a taglienti laterali di uguale lunghezza.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiale:**

Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio a più livelli.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	250 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	5 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	3,5 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5743
Impugnatura	rivestiti in plastica
Testata	diritte
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione, durezza taglienti ca. 64 HRC

Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie	Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto	Pinza tagliente