

**Garant****Fresa rotativa, HM, Modello: R0812****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Fresa rotativa per sbavatura (esterna)** con punta piatta sulla testa e raggio per l'arrotondamento di spigoli.

**Forma speciale sbavatura (R)**, esterna.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Nota:**

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min<sup>#1</sup>

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	8 mm
---------	------

Descrizione della forma	Sbavatura
Sigla della dentatura	Z3
Lunghezza complessiva	52 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Forma	R0812
Ø Gambo	6 mm
Raggio	2,5 mm
Lunghezza della testina	12 mm
Serie	Dentatura Z3
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa