



## Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 5 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 202276 5      |
| GTIN            | 4045197865588 |
| Classe articolo | 12X           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 3

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Numero denti Z: 3

Lunghezza taglienti  $L_c$ : 9 mm

Lunghezza complessiva L: 54 mm

Ø codolo  $D_s$ : 6 mm

Forma del codolo: HB

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,2 mm

### Descrizione tecnica

|   |         |
|---|---------|
| Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>             | 0,04 mm |
| Ø tagliente $D_c$   | 5 mm    |
| Lunghezza complessiva L   | 54 mm   |
| Forma del codolo  | HB      |
| Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm |
| Lunghezza taglienti $L_c$   | 9 mm    |

|   |  |
|---|--|
| Ø codolo D <sub>s</sub>   | 6 mm   |
| Codolo  | DIN 6535 HB con h6                             |
| Larghezza dello smusso angolare a 45°                             | 0,2 mm   |
| Numero denti Z  | 3  |
| Tolleranza Ø nominale   | e8   |
| Direzione di avanzamento  | orizzontale, obliquo e verticale               |
| Angolo dell'elica   | 30 grado                                       |
| Angolazione dello smusso angolare                                 | 45 grado                                       |
| Rivestimento  | non rivestito                                  |
| Materiale da taglio   | HMI  |
| Norma   | DIN 6527                                       |
| Modello   | N  |
| Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura                         |
| Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
| Passaggio interno per LR  | no   |
| Colore collarino  | senza  |
| Tipo di prodotto  | Frese a codolo cilindrico                      |