

**Punta forante in metallo duro SDS max, ØxLunghezza complessiva:
22X520mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789200 22X520
GTIN	4002395374274
Classe articolo	76G

Descrizione**Esecuzione:****Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.**

Punta piegata più affilata: foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull'acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all'applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un'asportazione più rapida e minor attrito. Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

In caso di lunghezze > 500 mm, forare con punta corta per almeno 150 mm di profondità (preferibilmente dello stesso Ø).

Descrizione tecnica

Lunghezza elica	400 mm
Lunghezza complessiva	520 mm
Numero taglienti Z	2
Ø	22 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Max
Tipo di prodotto	Punta per pietra

