



Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202299 5
GTIN	4045197866752
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Descrizione tecnica

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Tagliente D_c	5 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2	0,03 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Forma del codolo	HB
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm^2	0,04 mm
Lunghezza taglienti L_c	13 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Numero denti Z	3
Ø Codolo D_s	6 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	100 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	55 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	adatto		