

**Fresa rotativa Z3 – media con rompitruciolo, HSS, Modello: K1230****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 541200 K1230 |
| GTIN | 4045197156334 |
| Classe articolo | 52D |

Descrizione**Esecuzione:**

Forme speciali: E, NS, K.

Ø codolo 6 mm. **Forma speciale K a clava** (K).

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min^{#1}

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Descrizione della forma | Clava |
| Ø Testa | 12 mm |
| Forma | K1230 |
| Lunghezza complessiva | 70 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Sigla della dentatura | Z3 |
| Tipo di dentatura | con rompitruciolo |
| Grado di finezza della dentatura | medio |
| Lunghezza della testina | 30 mm |

| | |
|---------------------|----------------|
| Serie | Dentatura Z3 |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |