

**VBW****Tronchesi per tondini UNIBOLT®, Lunghezza complessiva: 460mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 733500 460    |
| GTIN            | 4005887563200 |
| Classe articolo | 73L           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

**Uso:**

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Materiale:**

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

**Ricambi:**

Lame di ricambio n. art. 734110.

## Descrizione tecnica

|   |          |
|---|----------|
| Per tondino d'acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø | 6 mm     |
| Lunghezza complessiva   | 460 mm   |
| Per tondino d'acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø  | 8 mm     |
| Per tondino d'acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm <sup>2</sup> fino a Ø | 5 mm     |
| Capacità di taglio  | <48 HR   |
| Con arresto di limitazione  | sì       |
| Denominazione originale prodotto  | UNIBOLT® |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tagliente            | temprate                      |
| Materiale            | Acciaio speciale per utensili |
| Superficie           | verniciati rossi              |
| Con vite di registro | sì                            |
| Tipo di prodotto     | Pinza tagliente               |

---

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Lame di ricambio complete di vite Lunghezza complessiva 460 mm | 734110 460 |
|--|------------|