



Pompa provaimpianti "RP 50-S"



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814890
GTIN	4004625602003
Classe articolo	86A

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore robusto in lamiera di acciaio con rivestimento resistente alla corrosione e volume di 12 litri. Manometro con scale di precisione con le unità internazionali (bar, psi, MPa). Lancetta rattrapante per determinare facilmente la pressione impostata o un calo di pressione. Facile trasmissione della forza ai pistoni a pressione mediante la leva ergonomica della pompa. Facile manutenzione grazie al nipplo di lubrificazione. Misurazione mediante tubo flessibile di prova con inserto in tessuto d'acciaio e raccordo R 1/2".

Uso:

Controllo della pressione con acqua o olio secondo le direttive nazionali e internazionali su condutture e contenitori (fino a 60 bar).

Area di prova e di pressione, passo di 20 psi: 0 - 860 psi

Area di prova e di pressione, passo di 1 bar: 0 - 60 bar

Area di prova e di pressione, passo di 0,1 MPa: 0 - 6 MPa

Contenitore lunghezza: 720 mm

Larghezza contenitore: 170 mm

Contenitore altezza: 260 mm

Descrizione tecnica

Contenitore lunghezza	720 mm
-----------------------	--------

Area di prova e di pressione, passo di 1 bar	0 - 60 bar
Contenitore altezza	260 mm
Area di prova e di pressione, passo di 0,1 MPa	0 - 6 MPa
Volume di aspirazione per corsa	45 ml
Area di prova e di pressione, passo di 20 psi	0 - 860 psi
Larghezza contenitore	170 mm
Denominazione originale prodotto	RP 50-S
Tipo di prodotto	Pompa provaimpianti