

Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 400, Tinta delle lenti: I/O



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Classe articolo	04M

Descrizione

Esecuzione:

Questi **occhiali protettivi estremamente flessibili** e dal design sportivo sono, con solo **19 g di peso**, fra i più leggeri della loro classe. Grazie alla **speciale tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology**, le stanghette si adattano alla forma della testa in maniera perfetta e riducono la pressione sulle orecchie. La struttura innovativa garantisce un appoggio comodo ed è molto più tollerata. Maggiore comfort, grazie anche ai **naselli regolabili**, nonché alle **estremità delle stanghette con imbottitura morbida**. Grazie alla struttura sottile, questi occhiali possono anche essere combinati con altri DPI. Con **lenti riflettenti adatte alla luce solare che non producono un oscuramento eccessivo** (per lavori che si alternano in ambienti interni ed esterni).

Norma:

- **Si adattano perfettamente alla forma di qualsiasi testa.**
- **Tenuta sicura anche con movimenti intensi.**

Norma:

EN 166 EN 172

Descrizione tecnica

Materiale lenti	Policarbonato
Peso	19 g
Codice delle lenti	5-1,7 3M 1 FT
Protezione UV	Standard

Serie	SecureFit™
Codice del telaio	3M EN166 FT CE
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Caratteristica telaio	Naselli regolabili
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi

Accessori

Custodia	096910
Astuccio per occhiali Modello	096930
Supporto a muro per salviettine umidificate	096691