

Garant**Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1264 6,75
GTIN	4045197907042
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a **DIN 6535 HB**. Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202264.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	8 mm
Ø Tagliente D _c	6,75 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L _c	10 mm
Lunghezza complessiva L	55 mm
Numero denti Z	3
Forma del codolo	HB
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,05 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Angolo dell'elica	45 grado

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,04 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	e8
Contenuto	5
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo

Accessori

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 6,75 mm	202264 6,75
---	-------------