

Garant**Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,3-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

- **Per rotazione oraria e antioraria.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$. Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 4
Sporgenza totale Dim. A	96,5 mm
Campo di serraggio	0,3 - 10,2 mm
Struttura	sottile
Ø Esterno D	38 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	ISO 12164-1

Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	DIN 69893-1
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 4 mm	627481 4
--	----------