

Garant**Mandrini autobloccanti per punte corte, PSC 40, Campo di serraggio:
0,3-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**
- **Per rotazione oraria e antioraria.**
- **Sabbiata.**

Mandrino estremamente sottile per i più comuni \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

\varnothing Esterno D	36 mm
Sporgenza totale Dim. A	74 mm
Campo di serraggio	0,3 - 10,2 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 4
Adattatore	PSC 40
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 4 mm	627481 4
--	----------