


Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1294 20
GTIN	4045197907837
Classe articolo	GGN

Descrizione
Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**. Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202294.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	20 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Posizione libera D_1	19,7 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Forma del codolo	HB
Lunghezza taglienti L_c	38 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Lunghezza complessiva L	104 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,15 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	54 mm
Numero denti Z	3
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Contenuto	5
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	M

GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 20 mm	202294 20
---	-----------