




Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/1,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1357 12/1,5
GTIN	4045197909237
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente $R_1 = \pm 0,03 \text{ mm}$.

Frese HPC con diversi raggi di testa.

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Come n. art. 206357.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	12 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	38 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Ø Tagliente D_c	12 mm
Raggio del tagliente R_1	1,5 mm
Ø Posizione libera D_1	11,5 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	26 mm
Numero denti Z	4

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm^2	0,07 mm
Lunghezza complessiva L	83 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Contenuto	5
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza \varnothing nominale	0 / -0,03
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm^2	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm^2	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm^2	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm^2	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	limitatamente adatto	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	250 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
a secco	idoneo
Aria	idoneo

Accessori

Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro SteelHPC Ø DC / R1
12/1,5 mm

206357 12/1,5