




Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1296 9,5 |
| GTIN | 4045197907974 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Come n. art. 202296.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Forma del codolo | HB |
| Tolleranza Ø nominale | e8 |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm |
| Ø Codolo D _s | 10 mm |
| Numero denti Z | 3 |
| Lunghezza taglienti L _c | 22 mm |
| Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ² | 0,08 mm |
| Ø Tagliente D _c | 9,5 mm |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 |

| | |
|---|--|
| Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ² | 0,05 mm |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale |
| Lunghezza complessiva L | 72 mm |
| Angolo dell'elica | 45 grado |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado |
| Contenuto | 5 |
| Rivestimento | AlCrN |
| Materiale da taglio | HMI |
| Norma | DIN 6527 |
| Modello | N |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 200 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | 160 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 100 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 70 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 40 m/min | M |
| GG(G) | idoneo | 75 m/min | K |
| Uni | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| a umido min. | idoneo |
| a secco | limitatamente adatto |
| Aria | idoneo |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 9,5 mm | 202296 9,5 |
|--|------------|