


**3M Roloc™****Disco abrasivo 984F, Ø 50,8 mm, Grana: 80**

## Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 554005 80      |
| GTIN            | 30051141277173 |
| Classe articolo | 53M            |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Capacità di asportazione e durata molto elevate** grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Il **sistema a cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Con grana abrasiva **Cubitron™ II** di forma precisa.

### Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

## Descrizione tecnica

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Grana              | 80           |
| Ø Disco            | 50,8 mm      |
| Materiale abrasivo | Cubitron™ II |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sigla materiale abrasivo         | Ceramica                         |
| Sostrato del materiale abrasivo  | Appoggio con stabilità dei bordi |
| Attributo del nome del prodotto  | Ø 50,8 mm                        |
| Denominazione originale prodotto | 984F                             |
| Per sistema di cambio rapido     | Roloc™                           |
| Numero massimo giri              | 25000 min <sup>-1</sup>          |
| Tipo di prodotto                 | Disco abrasivo                   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmduro Ø esterno 50 mm

554089 50