

3M Roloc™**Disco abrasivo 984F, Ø 76,2 mm, Grana: 36**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554006 36
GTIN	30051141277029
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Con grana abrasiva **Cubitron™ II** di forma precisa.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

Grana	36
Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Cubitron™ II

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Appoggio con stabilità dei bordi
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Denominazione originale prodotto	984F
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmduro Ø esterno 75 mm	554089 75
Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm	554088 75
Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm	554094 75