

Garant

Portafrese con trascinatoro frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 130, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306686 22
GTIN	4045197870124
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con foro per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	48 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
\varnothing Attacco D_1	22 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 130
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 22 mm	309860 22
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 22 mm	309840 22