

Garant**Chiave dinamometrica / torsionmetrica elettronica „TWdrive“ senza testa a innesto, Coppia max.: 120Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	655250 120
GTIN	4045197607942
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiavi dinamometriche / torsionmetriche elettroniche di grande precisione per serraggi affidabili e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta con alloggiamento compatto e tubo stabile a sezione quadra, di impiego rapido e universale mediante "Modalità diretta". Programmazione di max. 200 casi di avvitatura specifici dell'utente, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell'angolo di rotazione o all'angolo di rotazione con controllo della coppia. Spazio di memoria per max. 2.500 valori di misura. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell'angolo di rotazione senza asta di riferimento. Valori finali e tolleranze possono essere preimpostati. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua). Con taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all'intervallo di tempo.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Chiave **dinamometrica/torsionmetrica con eccellente ergonomia e straordinaria facilità di impiego.**

- **Cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido.**
- **Facile indicazione dell'interasse: cambiando l'interasse degli utensili è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.**
- **QuickRelease: Innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.**
- **Uscita dati: l'interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.**
- **Segnali di allarme: – sonori (buzzer); – ottici attraverso 3 LED e display a colori; – tattili (vibrazione nell'impugnatura)**
- **Comando sicuro. Nessuna configurazione doppia dei tasti.**
- **Comoda impostazione**

Precisione ± 2 %.

Scheda tecnica

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 3 batterie (1,5 V Mignon / AA / LR6), cavo USB e software per la trasmissione dei dati di misura.

Descrizione tecnica

Coppia massima	120 Nm
Risoluzione	0,1 Nm
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Peso	950 g
Precisione di misura della coppia	±2 %
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	12 - 120 Nm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR6
Numero di batterie contenute	3
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza complessiva L	476 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	499,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Principio di rilascio	Motore vibrante
Feedback	"di visualizzazione"
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	461 mm
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbf _{fin}
Risoluzione	lbf _{ft}
Display	digitale
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metodo di misura	Coppia

Scheda tecnica

Metodo di misura	Angolo di rotazione
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	34 mm
Taratura	O3
Taratura	O5
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia	Porta USB
Precisione di misurazione angolo di rotazione	±2 %
Dati protocollabili	sì
Metrologia	elettronica
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/655250-120>