



## Chiave elettronica di controllo della coppia, Coppia max.: 360Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	655360 360
GTIN	2050001023162
Classe articolo	66E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta chiave di controllo con cricchetto intercambiabile e unità display compatti. Un segnale segnala il raggiungimento della coppia nominale **visivamente e acusticamente**. Serraggio orario e antiorario.

**Memoria:** 999 coppie di valori di misura.

**Alimentazione di corrente:** Accumulatori al NiMH, autonomia 20 h, tempo di ricarica 3,5 h.

**Unità di misura:** Nm, lbfft, lbfin, kgf-cm.

#### Uso:

Per una rapida **verifica dei serraggi delle viti**.

La vite viene serrata in base a un angolo predefinito di rotazione. Sulla base della coppia necessaria ( $T_w$ ) viene calcolata e visualizzata automaticamente la coppia di serraggio originale ( $T_A$  corrisponde a  $T_B$ ) del collegamento a vite.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

#### Fornitura:

Incluso caricabatterie, manuale d'uso in tedesco e inglese.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 655265 (di RS232C su USB)..

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	0,4 Nm
Peso	1130 g
Coppia massima	360 Nm
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±1 %
Campo di coppia	72 - 360 Nm
Numero di batterie contenute	1
Serie	CTB2-G
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l <sub>3</sub> ]	722 mm
Impostazione del valore di soglia	digitale, regolabile
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Rilascio elettromeccanico
Feedback	“di visualizzazione”
Risoluzione	Nm
Risoluzione	l <sub>bfft</sub>
Risoluzione	l <sub>bfin</sub>
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Lunghezza complessiva L	815 mm
Display	digitale
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia	Interfaccia RS232C

Dati protocollabili	sì
Metrologia	elettronica
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Tipo di batteria	LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

### Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm	020030 400/2
Certificato DAkkS Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia massima 1000/2 Nm	020040 1000/2

### Accessori

Cavo per la trasmissione dati	655265
-------------------------------	--------