

**CoolSpeed®****Corpo base mandrino ad alta velocità, Modello: TB90****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Classe articolo	36D

**Descrizione****Esecuzione:**

Mandrino ad alta velocità, funzionamento con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75000 g/min.

**Uso:**

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili con diametro di piccole dimensioni ( $\varnothing$  codolo 3 – 6 mm). Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.

**Descrizione tecnica**

$\varnothing$ Esterno D	16 mm
$\varnothing$ Esterno D <sub>1</sub>	25,5 mm
Lunghezza codolo L <sub>1</sub>	13,5 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Tipo di prodotto	Mandrino ad alta velocità

