

CoolSpeed®**Corpo base mandrino ad alta velocità, Modello: TB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319991 TB
GTIN	4045197911469
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Mandrino ad alta velocità, funzionamento con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75000 g/min.

Uso:

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili con diametro di piccole dimensioni (\varnothing codolo 3 – 6 mm). Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.

Descrizione tecnica

\varnothing Esterno D	25 mm
Lunghezza codolo L ₁	10 mm
\varnothing Esterno D ₁	25,5 mm
L ₂	30 mm
Tipo di prodotto	Mandrino ad alta velocità