

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 2712****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 2712
GTIN	8024482010779
Classe articolo	64A

Descrizione**Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C. Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Carico massimo	15 kg
Dimensione esterna altezza	143 mm

Dimensione esterna larghezza	270 mm
Dimensione esterna lunghezza	316 mm
Dimensione interna larghezza	200 mm
Dimensione interna lunghezza	276 mm
Numero chiusure	2
Dimensione interna altezza	120 mm
Peso	1,3 kg
Volume	6,6 l
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili