

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 5326****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 5326
GTIN	8024482177014
Classe articolo	64A

**Descrizione****Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

**Nota:**

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Volume	53 l
Peso	11,3 kg

Dimensione esterna altezza	292 mm
Dimensione interna larghezza	405 mm
Dimensione esterna larghezza	475 mm
Dimensione interna altezza	250 mm
Numero ruote	2
Dimensione interna lunghezza	538 mm
Dimensione esterna lunghezza	627 mm
Carico massimo	37,2 kg
Numero chiusure	4
Numero impugnature laterali	2
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili