

Garant**Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile, Coppia max.: 500Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	656050 500
GTIN	4045197542519
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all'impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all'inversione del cricchetto.

Un "clic" sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.

Con **cricchetto reversibile** fisso ed estrattore – **per serraggio orario e antiorario.**

Unità di misura: Nm

Funzione:

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario:** $\pm 3\%$

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	500 Nm
Display	analogico
Peso	5500 g
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	2,5 Nm
Campo di coppia	200 - 500 Nm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Lunghezza complessiva L	1021 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Risoluzione	Nm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l ₃]	900 mm
Metodo di misura	Coppia
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico

Tipo di prodotto

Chiave dinamometrica

ServiziCertificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima
1000 Nm

020020 1000

Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max.
1000 Nm

020010 1000

AccessoriAssortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra
maschio 3/4 pollici

656051 3/4