

**Garant****Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto, Coppia max.: 120Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	656055 120
GTIN	4045197302274
Classe articolo	61E

**Descrizione****Esecuzione:**

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all'impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all'inversione del cricchetto.

Un "clic" sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.

Apparecchio base con **quadro maschio** (senza testa a innesto). Utensili adatti, n. art. 657582 – 657950.

**Unità di misura:** Nm

**Funzione:**

La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

**Uso:**

Per serie da medie a grandi.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precisione:**

Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario:**  $\pm 3\%$

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Nota:**

Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

Display	analogico
Coppia massima	120 Nm
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Divisione della scala, 1 tacca =	1 Nm
Campo di coppia	20 - 120 Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [ $l_3$ ]	326 mm
Lunghezza complessiva L	372 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [ $l_2$ ]	25 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza della leva senza testa a innesto [ $l_1$ ]	301 mm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	Nm
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore

Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400