

**Garant****Microfresa rotativa Z5 – fine, HM, Modello: C0613****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546800 C0613
GTIN	4045197156525
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Microfrese rotative in HM con Ø codolo 3 mm. **Forma cilindrica a testa tonda** (WRC).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Forma	C0613
Grado di finezza della dentatura	fine
Ø Testa	6 mm
Descrizione della forma	Cilindrica a testa tonda (WRC)
Sigla della dentatura	Z5
Lunghezza complessiva	43 mm
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza della testina	13 mm
Serie	Dentatura Z5

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		