

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 7630****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 7630
GTIN	8024482008806
Classe articolo	64A

**Descrizione****Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

**Nota:**

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Dimensione esterna larghezza	560 mm
Dimensione interna larghezza	485 mm

Volume	113,1 l
Numero chiusure	7
Peso	16,4 kg
Dimensione interna lunghezza	765 mm
Dimensione esterna altezza	355 mm
Dimensione esterna lunghezza	860 mm
Numero impugnature laterali	2
Carico massimo	81,8 kg
Numero ruote	2
Dimensione interna altezza	305 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili