

## Filettatura Calibro non passa ad anello 6g NP, Filettatura: M27



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486050 M27
GTIN	2050001037411
Classe articolo	48B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Uso:**

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	3 mm
Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M27
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

### Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60