

## Filettatura Calibro a tampone, TiN, Filettatura: M20



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486008 M20    |
| GTIN            | 2050001060501 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

Lato passa con rivestimento TiN. Durata notevolmente maggiore, scanalatura per sporco a partire da M6.

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Passo della filettatura | 2,5 mm |
| Filettatura             | M20    |
| Classe di tolleranza    | 6H     |
| Norma                   | DIN 13 |
| Tipo di filettatura     | M      |
| Qualità                 | 6      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Campo di tolleranza   | H   |
| Tipologia di calibro  | Calibro non passa                         |
| Tipologia di calibro  | Calibro passa                             |
| Superficie lato passa | TiN                                       |
| Taratura              | L10                                       |
| Tipo di prodotto      | Calibro a tampone differenziale filettato |

## Servizi

|   |           |
|---|-----------|
| Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale<br>Ø massimo 90 mm | 028590 90 |
| Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo<br>20 mm            | 028550 20 |