

Garant**Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 3,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	116000 3,2
GTIN	4045197025340
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Vaporizzate a partire da 2,4 mm. Soprattutto per fori profondi (in caso di fori profondi scaricare più volte i trucioli).

Con punta forma A a partire dalla Dim. 4 mm.

Vantaggi:

Speciale per fori **posti in profondità**. (Se si utilizzano per fori profondi, sono necessari piccoli avanzamenti e scarico frequente del truciolo).

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con **angolo di affilatura di 120°** per una maggiore sicurezza dei processi.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	69 mm
Ø Nominale D_c	3,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo D_s	3,2 mm
Lunghezza complessiva L	106 mm
Norma	DIN 340

Profondità di foratura massima consigliata L ₂	64,2 mm
Angolo di affilatura	118 grado
Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	64 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	52 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	25 m/min	K
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		