

**Garant****Set di mole abrasive fine, AR, Numero di mole abrasive con gambo: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	550100 10
GTIN	4045197239082
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Ø Codolo 3 mm × 30 mm. Velocità periferica consigliata 30 – 50 m/s.

Mole abrasive con gambo con legante ceramico in **corindone nobile rosa (AR)**. Esecuzione medio-dura.

Set di mole abrasive con gambo nelle forme e dimensioni più comuni.

**Uso:**

Per la lavorazione universale di **acciai non legati e poco legati** e **fusione di acciaio**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

**Fornitura:**

cad. 1 mola abrasivo con gambo ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

## Descrizione tecnica

Numero di mole abrasive con gambo	10
Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	AR
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza codolo	30 mm
Tipo di prodotto	Mola abrasiva