

**Fresa rotativa dentatura STEEL – grossa, HM, Modello: F0618****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	547100 F0618
GTIN	4007220936887
Classe articolo	55F

Descrizione**Esecuzione:**

L'innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente **rotazione regolare e facilità d'uso**. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale. Ø codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzata per la lavorazione di **acciaio e fusione**.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: a punta tonda

Ø testa: 6 mm

Lunghezza della testina: 18 mm

Lunghezza complessiva: 55 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	55 mm
Descrizione della forma	a punta tonda
Sigla della dentatura	STEEL
Ø Testa	6 mm
Grado di finezza della dentatura	grosso
Forma	F0618
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	18 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	idoneo		