

**Garant****Set di mole abrasive grossa, AR, Numero di mole abrasive con gambo: 10****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 550200 10     |
| GTIN            | 4045197239099 |
| Classe articolo | 51E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Ø Codolo 6 mm × 40 mm.

Mole abrasive con gambo con legante ceramico in **corindone nobile rosa (AR)**. Esecuzione medio-dura.

Set di mole abrasive con gambo nelle forme e dimensioni più comuni.

**Uso:**

Per la lavorazione universale di **acciai non legati e poco legati** e **fusione di acciaio**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

**Fornitura:**

cad. 1 mola abrasiva con gambo ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

## Descrizione tecnica

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Numero di mole abrasive con gambo | 10                    |
| Grado di finezza                  | grosso                |
| Materiale abrasivo                | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo          | A                     |
| Attributo del nome del prodotto   | AR                    |
| Ø Gambo                           | 6 mm                  |
| Lunghezza codolo                  | 40 mm                 |
| Tipo di prodotto                  | Mola abrasiva         |