

## Filettatura fine Calibro a tampone 6H P/NP, M × Passo: 28X1,5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486100 28X1,5
GTIN	4045197213440
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

#### Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6H
Passo della filettatura	1,5 mm
Filettatura	M28
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Campo di tolleranza	H
Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 60 mm	028550 60
Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm	028590 90