

**HOLEX**

**Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto ondulato, fine, Ø  
Testa × Larghezza testa: 100X50mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554977 100X50
GTIN	4045197678881
Classe articolo	52E

## Descrizione

### Esecuzione:

Tessuto abrasivo ripiegato sinusoidale senza bordi tagliati. Ø Codolo 6 mm.

### Uso:

Per **opacizzazione pulita e lucidatura.**

## Descrizione tecnica

Velocità consigliata	3000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	6000 min <sup>-1</sup>
Larghezza della testa	50 mm
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	100 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Confronto granulometrico	280
Grado di finezza	fine

Attributo del nome del prodotto	fine
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		