

3M Scotch-Brite™

**Disco compatto RC-UW Rapid Cut diametro × profondità × altezza (mm),
76×6×9,5, Confronto granulometrico: 100**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566992 100
GTIN	50051115667225
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

I dischi compatti Rapid Cut combinano la grana di precisione **aggressiva Cubitron™ II** e il tessuto di fibra Scotch-Brite™.

Uso:

Per **lavori di asportazione, pulizia e rifinitura** di saldature d'angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con levigatrici diritte (Ø 76 mm), smerigliatrici angolari (Ø 125 mm) o rettificatrici per saldature d'angolo (Ø 150 mm).

Su smerigliatrici diritte con mandrino portapezzi n. articolo 555785 Dim. 10.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Velocità periferica max.: 60 m/s

Numero max. giri: 15000 min⁻¹

Sigla materiale abrasivo: ceramica

Grado di finezza: grosso

Grado durezza: extra-duro

Esecuzione: 9C coarse

Descrizione tecnica

Esecuzione	9C coarse
Confronto granulometrico	100
Grado durezza	extra-duro
Grado di finezza	grosso
Ø disco D	76 mm
Ø foro H	9,5 mm
Larghezza disco T	6 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	76×6×9,5
Denominazione originale prodotto	RC-UW Rapid Cut
Velocità periferica max.	60 m/s
Numero max. giri	15000 min ⁻¹

Accessori

Mandrino portapezzi Per foro di Ø 6 mm	555785 6
--	----------