

**Spazzola per pulitura grezza (SiC), Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566750 125
GTIN	4045197566133
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.

La **struttura del tessuto molto grossa**, non si intasa.

Esecuzione in tessuto dura e aggressiva per **impiego universale** su grandi superfici di lavoro.

**Uso:**

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Con **platorello in fibra di vetro per montaggio diretto** su smerigliatrice angolare.

**Nota:**

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.

**Descrizione tecnica**

Velocità consigliata	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	10000 min <sup>-1</sup>
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Grado di durezza	duro

Grado di finezza	molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	piatto
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		