

**Sonde di misura flessibili, Modello: K28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	478485 K28
GTIN	2050002080416
Classe articolo	47F

Descrizione**Esecuzione:**

Per i vari campi di misura esistono diverse tipologie di sonde a disposizione. Con queste è possibile eseguire misurazioni anche in profondità al di fuori del campo visivo. Il meccanismo tattile permette di rilevare i profili all'interno delle fessure indipendentemente dal materiale e dalla superficie.

Per applicazioni speciali sono disponibili altri tipi di sonde di forma piegata, con lama flessibile o a collo di cigno, di larghezze e lunghezze diverse. Il raggio d'azione del campo di misura è compreso tra 0,2 e 20 mm, con larghezze che vanno da 3 a 12,7 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0,4 - 2,2 mm
Tipo di sonda	Mini sonda bilaterale
Accuratezza	±50 µm
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza	40 mm
Codolo lunghezza	30 mm
Lunghezza cavo	500 mm
Larghezza	7 mm
Tipo di prodotto	Sonda

