

3M Scotch-Brite™

**Disco compatto RC-UW Rapid Cut diametro × profondità × altezza (mm),
150×6×25, Confronto granulometrico: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566994 50
GTIN	50048011648878
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

I dischi compatti Rapid Cut combinano la grana di precisione **aggressiva Cubitron™ II** e il tessuto di fibra Scotch-Brite™.

Uso:

Per **lavori di asportazione, pulizia e rifinitura** di saldature d'angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con levigatrici diritte (Ø 76 mm), smerigliatrici angolari (Ø 125 mm) o rettificatrici per saldature d'angolo (Ø 150 mm).

Su rettificatrici per saldature d'angolo senza altri accessori.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Velocità periferica max.: 60 m/s

Numero max. giri: 7500 min⁻¹

Sigla materiale abrasivo: ceramica

Grado di finezza: extra-grosso

Grado durezza: extra-duro

Esecuzione: 9C extra coarse

Descrizione tecnica

Grado durezza	extra-duro
Confronto granulometrico	50
Esecuzione	9C extra coarse
Grado di finezza	extra-grosso
Ø disco	150 mm
Ø disco D	150 mm
Ø foro H	25 mm
Larghezza disco T	6 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	150×6×25
Denominazione originale prodotto	RC-UW Rapid Cut
Velocità periferica max.	60 m/s
Numero max. giri	7500 min ⁻¹