

Garant**Spazzola per pulitura grezza (SiC), Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566700 115
GTIN	4045197679703
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.

La **struttura del tessuto molto grossa**, non si intasa.

Esecuzione in tessuto semidura con **capacità di abrasione aggressiva**, durata elevata e finitura superficiale uniforme. Universale per tutti i lavori di pulizia grezza, **anche per applicazioni complesse** come ad esempio la rimozione di scorie tenaci.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Con **platorello in fibra di vetro per montaggio diretto** su smerigliatrice angolare.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	5000 - 7000 min ⁻¹
Numero massimo giri	11000 min ⁻¹
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	115 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC

Grado di durezza	medio – alto
Grado di finezza	molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	piatto
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		