

HOLEX**Disco compatto D × T × H (mm), 150×6×25, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566997 180
GTIN	4045197681805
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

Uso:

Per **lavori di asportazione, pulizia e rifinitura** di saldature d'angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (Ø 125 mm) o rettificatrici per saldature d'angolo (Ø 150 mm).

Su rettificatrici per saldature d'angolo senza altri accessori.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

Descrizione tecnica

Grado durezza	medio
Grado di finezza	medio
Confronto granulometrico	180
Esecuzione	6A medium

Ø Disco D	150 mm
Ø Foro H	25 mm
Larghezza disco T	6 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	150×6×25
Velocità periferica massima	60 m/s
Numero massimo giri	7500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco compatto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		