

Garant**Chiave dinamometrica a testa snodata senza scala, Coppia max.: 60Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657750 60
GTIN	4045197514578
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. **Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio.** Per **serraggio antiorario** grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 3 % dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

Utensili adatti, n. art. 657582 – 657950.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Peso	870 g
Coppia massima	60 Nm
Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	10 - 60 Nm
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	280 mm
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	305 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	25 mm
Risoluzione	Nm
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Lunghezza complessiva L	360 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Taratura	O6
Taratura	O7
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile

Funzione Knick	sì
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657582 1-3/8
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657630 1-3/8
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657630 1-1/4
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657630 1-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657582 1-1/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657582 1-1/2